

## Products

- [7/16](#)
- [1.0/2.3](#)
- [1.6/5.6](#)
- [AFI](#)
- [AMC](#)
- [BNC / RP-BNC](#)
- [C](#)
- [FAKRA SMB](#)
- [FME](#)
- [HN](#)
- [MCX](#)
- [Mini-UHF](#)
- [Mini 75 Ohm SMB](#)
- [MMCX](#)
- [Precision \(APC\)](#)
- [QDS](#)
- [QMA](#)
- [QWS](#)
- [SC](#)
- [SlimLine BNC](#)
- [SMA / RP-SMA](#)
- [SMB](#)
- [SMC](#)
- [SMP](#)
- [SSMB](#)
- [TNC / RP-TNC](#)
- [Triax](#)
- [Twin BNC](#)
- [Twinax](#)
- [Type F](#)
- [Type G](#)
- [Type N](#)
- [UHF](#)
- 
- [Adapters](#)
- [Cable Assemblies](#)
- [Tools](#)
- [Accessories](#)
- 
- [Product Search](#)
- 
- [Inventory Search](#)

## product details

[← back](#)

**Amphenol Number:** 27000  
**Military Number:** UG-931  
**Description:** MHV Panel Receptacle  
**Product Type:** Connector  
**Connector Type:** Receptacle  
**Connector Series:** MHV  
**Body Plating:** Brass  
**Contact Plating:** Beryllium  
**Insulator Material:** TFE  
**Gender:** Socket  
**Termination:** Solder Cup  
**Impedance:** Non-constant  $\Omega$   
**Notes:**