



174-8898
CBFAB000
CORDON 9F/25M - 0.30 M FAB
=====ROHS CONFORM=====

CN1		CN2
1	Black	1
2	Brown	2
3	Red	3
4	Yellow	4
5	Green	5
6	Blue	6
7	Purple	7
8	Grey	8
9	White	9
⏚	Shield	⏚

Cordon SubD9 F / SubD 25 M

- Câble :
10 conducteurs double blindage
Diamètre du câble 6.7mm
Conducteurs : 0,22mm²
Blindage : feullard aluminium + Tresse
Résistance : 85Ω /Km

- Connecteurs :
SubD9 Femelle à souder
SubD25 Mâle à souder

- Capots :
Métal vis courtes

- Conforme RoHs

Cord DB9 F / DB25 M

- Cable :
10 conductors double shield
External diameter : 6.7mm
Conductors : 0,22mm²
Shield by aluminium foil + Braid
Resistance : 85 Ω/Km

- Connectors :
DB9 Female Solder type
DB25 Male Solder type

- Covers :
Metal, Short screws

- RoHs Conform



	Date	Nom
Créa :	05/05/2015	ES_CAFC
Modif		
EAN		

Désignation :	CORDON 9F/25M - 0.30 M FAB
Référence :	

