

Typenübersicht RS Keramik Heizelemente

Standard-Typen, 60x245mm, 230VAC, (v.d.E.)				
Leistung	RS-Nr.	Mittlere Oberflächentemperatur	Min. Wellenlänge	Leistung pro cm <sup>2</sup>
150W	348-8920	315°C	6µm	1,1kW
300W	348-8942	452°C	4,6µm	2kW
350W	348-8958	480°C	4,5µm	2,4kW
400W	196-6462	515°C	4,2µm	2,7kW
500W	348-8964	560°C	4µm	3,4kW
650W	196-6478	630°C	3,55µm	4,4kW
1000W	196-6484	750°C	3µm	6,8kW

Standard-Typen, 60x122mm, 230VAC, (h.d.E.)				
Leistung	RS-Nr.	Mittlere Oberflächentemperatur	Min. Wellenlänge	Leistung pro cm <sup>2</sup>
125W	348-8986	418°C	4,9µm	1,7kW
200W	196-6490	515°C	4,2µm	2,7kW
250W	348-9002	560°C	4µm	3,4kW
325W	198-8513	630°C	3,55µm	4,4kW
500W	198-8529	750°C	3µm	6,8kW

Mit integriertem Thermoelement, 60x245mm, 230VAC, (v.d.E.)				
Leistung	RS-Nr.	Mittlere Oberflächentemperatur	Min. Wellenlänge	Leistung pro cm <sup>2</sup>
150W	376-2644	315°C	6µm	1,1kW
250W	376-2650	418°C	4,9µm	1,7kW
300W	376-2666	452°C	4,6µm	2kW
400W	376-2688	515°C	4,2µm	2,7kW
500W	376-2694	560°C	4µm	3,4kW
650W	376-2701	630°C	3,55µm	4,4kW
1000W	376-2723	750°C	3µm	6,8kW

Mit integriertem Thermoelement, 60x122mm, 230VAC, (h.d.E.)				
Leistung	RS-Nr.	Mittlere Oberflächentemperatur	Min. Wellenlänge	Leistung pro cm <sup>2</sup>
125W	376-2739	418°C	4,9µm	1,7kW
150W	376-2745	452°C	4,6µm	2kW
325W	376-2773	630°C	3,55µm	4,4kW
500W	376-2795	750°C	3µm	6,8kW

v.d.E. = voll gerilltes Element

h.d.E. = halb gerilltes Element