

Kupplungen

Buchsen KBT6AR-N/...-S

mit Arretierung und Pressanschluss

Buchsen vom Typ KBT6AR-N/...-S sind Buchsen mit Arretierung zum Anpressen an hochflexible Cu-Leiter mit 10mm² und 16mm² bzw. 25mm² Querschnitten.

Mit dieser Buchsen können sowohl Einbaudosen mit Stecker, als auch Stecker vom Typ KST6AR-N/... kontaktiert werden (siehe auch Seite 8).

In Verbindung mit Einbaudosen ergibt sich ein Geräteanschluss und mit Steckern eine Steckkupplung.

NEW Die Typen der ...S-Serie sind mit erhöhtem Berührungsschutz.

Die aktiven Teile der KBT6AR-N/...-S sind im nicht gesteckten Zustand berührungssicher gemäss DIN/VDE 0470, Teil 1.

Bitte Farbcode angeben.

Montageanleitung **MA 006** auf Anfrage!

Couplers

Sockets KBT6AR-N/...-S

with snap-in lock and crimp connection

Model Model KBT6AR-N/...-S sockets are sockets with locking devices and for crimping onto highly flexible Cu conductor with cross-sections of 10mm² and 16mm² or 25mm².

This socket is suitable for mating with either plug receptacles or plugs model KST6AR-N/... (see also page 8).

Used with a panel receptacle it acts as an appliance coupler and with plugs an adapter jack.

NEW The different types of the ...S-Serie are with increased touch-proof safety.

Live parts of plugs KBT6AR-N/...-S are touch-proof safe in the unplugged condition according to DIN/VDE 0470, part 1.

Please state colour code.

Assembly instruction **MA 006** on request!

Raccords

Douilles KBT6AR-N/...-S

avec verrouillage et fût à sertir

Les douilles du type du type KBT6AR-N/...-S sont des douilles avec verrouillage, à sertir sur des conducteurs Cu extra-souples de section 10mm², 16mm² ou 25mm².

Ces douilles s'adaptent aussi bien sur des broches à encastrer que sur des raccords mâles (voir aussi page 8).

En liaison avec des prises à encastrer, on obtient des connecteurs d'appareils; avec des broches, on obtient des raccords de câble.


NEW Les articles de la série ...-S ont une protection au toucher renforcée.

Les parties conductrices des KBT6AR-N/...-S sont protégées au toucher à l'état débroché d'après DIN/VDE 0470, part. 1.

Indiquer le code couleur s.v.p.

Instructions de montage **MA 006** sur demande!

KBT6AR-N/...-S **NEW**



1

2a, 2b, 2c

3



Farbcode / Colour code / Code couleurs

- 0	- 1	- 2	- 3	- 4	- 5	- 6	- 7	- 8	- 9
grün-gelb green-yellow vert-jaune	rot red rouge	blau blue bleu	weiss white blanc	schwarz black noir	gelb yellow jaune	grün green vert	braun brown brun	grau grey gris	violett violet violet

Nr. No. No.	Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Bezeichnung	Description	Designation	Farben Colours Couleurs	Lieferform Delivered Livré
	KBT6AR-N/10-S	15.0017-	Buchse	Socket	Douille	-1 --9	komplett, complete, complet
	KBT6AR-N/16-S	15.0020-	Buchse	Socket	Douille	-1 --9	komplett, complete, complet
	KBT6AR-N/25-S	15.0050-	Buchse	Socket	Douille	-1 --9	komplett, complete, complet

Einzelteile		Individual parts		Pièces détachées	
-------------	--	------------------	--	------------------	--

1	IH6	15.5002	Isolierhülse	Insulating sleeve	Fourreau isolant	
2a	BP6AR-N/10-S	01.0310	Buchse, 10mm ² 1)	Socket, 10mm ² 1)	Douille, 10mm ² 1)	
2b	BP6AR-N/16-S	01.0311	Buchse, 16mm ² 1)	Socket, 16mm ² 1)	Douille, 16mm ² 1)	
2c	BP6AR-N/25-S	01.0312	Buchse, 25mm ² 1)	Socket, 25mm ² 1)	Douille, 25mm ² 1)	
3	T6	15.5001-	Kabeltülle, PVC 2)	Sleeve, PVC 2)	Manchon, PVC 2)	-1 --9

1) CuZn / Cu, Ag

1) CuZn / Cu, Ag

1) CuZn / Cu, Ag



Verbindungsleitungen, Nennlänge

Die Leitungslänge entspricht dem Abstand zweier Buchsen in einer Ebene, der gerade noch mit der entsprechenden Leitung verbunden werden kann.

Connecting leads, Nominal length

The nominal length of the leads is the distance between two sockets located at the same level that can just be connected with the lead in question.

Cordons de liaison, Longueur nominale

La longueur d'un cordon est définie par l'entraxe maximale entre deux douilles fixées sur un même plan et reliées par le cordon en question.

