







H15F	H15F
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
13	13
14	14
GND	GND

ELECTRICAL :

CURRENT RATING
5 Amp Max.

CONTACT RESISTANCE
25mΩ Max.

INSULATION RESISTANCE
1000MΩ Min. (at 500V DC)

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE
AC 1000V (r.m.s.) Min. (for 1 minute)

OPERATING TEMPERATURE
-55°C to +105°C

No.	DESCRIPTION
4	Label , color: Yellow
3	#4-40 Hex Nuts
2	#4-40 Hex Screw
1	D-SUB High Density 15 Female

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCE :
X. ±0.2 ANGLES : ±2°
X.X ±0.1
X.XX ±0.05 DO NOT SCALE DRAWING

DRAWN BY: Arhua
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DWG NO. DEWX2001061901X0

TITLE: D-SUB High Density 15 Way Mini Gender Changer
SIZE A | UNIT MM | PART NO. 233-8931
SCALE 1 : 1 | THIRD ANGLE PROJECTION
ITEM NO. MGCH15F/H15F-01E
PAGE 1 OF 1
DATE 06/19/2001