



## Fiche Technique

# RS PRO

FRANÇAIS

RS Stock No: 2041771

Code douane : 7326909890




BAR620NJ

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions platine (mm)	Poids (kg)
2000	1000	40	150x150	9,6
2000	1000	60	150x150	13,80

- **Fabriqué en :** Acier
- **Coloris :** jaune RAL1018 et noir

### Caractéristiques :

- Barrière de protection avec platines de fixation
- Avec une traverse horizontale
- Fixations non incluses (en option réf : BARFIX1SB)



BARFIX1SB



BAR420NJ



## Datasheet

# RS PRO

RS Stock No: 2041771

ENGLISH

Customs : 7326909890




BAR620NJ

Length (mm)	Height (mm)	Diameter (mm)	Plate dimensions (mm)	Weight (kg)
2000	1000	40	150x150	9,6
2000	1000	60	150x150	13,80

- **Made of:** steel
- **Colors:** yellow RAL 1018 and black

### Caractéristiques :

- Safety barrier with fixation plates
- Horizontal crossbar
- Fixations non supplied (option ref: BARFIX1SB)



BARFIX1SB



BAR420NJ



Ficha tecnica

**RS PRO**

**ESPAÑOL**

RS Stock No:2041771

Aduanas : 7326909890




BAR620NJ

Longitud (mm)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Dimensión platino (mm)	Peso (kg)
2000	1000	40	150x150	9,6
2000	1000	60	150x150	13,80

- **Hecho de :** acero
- **Colores :** amarillo RAL 1018 y negro

**Características :**

- Barrera protectora con placas de fijación.
- Con un travesaño horizontal
- Fijaciones no incluidas (ref opcional: BARFIX1SB)



BARFIX1SB



BAR420NJ



Scheda tecnica

# RS PRO

RS Stock No: 2041771

ITALIEN

Codice doganal : 7326909890




BAR620NJ

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
2000	1000	40	150x150	9,6
2000	1000	60	150x150	13,80

- Fatto di :
- Colore :

**Caratteristica :**



BARFIX1SB



BAR420NJ



Typenblatt

**RS PRO**

RS Stock No:2041771

**DEUTSCH**

Zoll : 7326909890




BAR620NJ

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
2000	1000	40	150x150	9,6
2000	1000	60	150x150	13,80

▪ **Hergestellt aus:**

▪ **Farben:**

**Merkmale :**



BARFIX1SB



BAR420NJ