

## Pinza amperimétrica 365 con RMS verdadero

Medidores resistentes para hacer mediciones en lugares donde el acceso es complicado

El modelo Fluke 365 es una pinza amperimétrica nueva e innovadora que ofrece un diseño de pinza delgado y pequeño para facilitar el paso entre cables. La pinza puede retirarse del equipo, lo que permite un mejor acceso a cables y una mejor visualización de la pantalla. El Fluke 365 mide corrientes de hasta 200 A de CA y CC con medición de RMS verdadero.

**Nuevo**



**True  
RMS**



## Datos técnicos

### Capacidad de medición

- Medición de hasta 200 A de CA o CC con la pinza extraíble
- Medición de tensión de CA y CC de hasta 600 V
- Mediciones de tensión y corriente CA con RMS verdadero, para mediciones exactas en señales no lineales
- Medición de resistencia de hasta 6000  $\Omega$  con detección de continuidad

### Características

- La pinza extraíble facilita el acceso a los cables y la visualización de la pantalla
- La linterna integrada permite una fácil iluminación e identificación de los cables
- Categoría de seguridad CAT III 600 V
- Diseño compacto que cabe en la mano y se puede utilizar mientras se llevan colocados los equipos de protección personal
- Procesamiento de señales avanzado, que permite lecturas estables, cuando el equipo se usa en entornos eléctricos ruidosos
- Pantalla de gran tamaño, para fácil lectura, con iluminación posterior. El intervalo de medición se ajusta automáticamente, para que no tenga que mover interruptores mientras realiza una medición
- Garantía de tres años
- Maletín suave

## Especificaciones

Fluke 365	Intervalo	Resolución	Exactitud
Corriente CA	200 A	0,1 A	2% ± 5 dígitos
Corriente CC	200 A	0,1 A	2% ± 5 dígitos
Tensión CA	600 V	0,1 V	2% ± 5 dígitos
Tensión CC	600 V	0,1 V	2% ± 5 dígitos
Resistencia	6000 Ω	0,1 Ω	1 % ± 5 dígitos
RMS verdadero	•		
Continuidad	•		
Retención de lectura	•		
Iluminación posterior	•		
Linterna	•		
Capacidad de cables	17 mm		
Categoría de seguridad	CAT III 600 V		

### Información para realizar pedidos

Fluke 365 Pinza amperimétrica CA/CC, con RMS verdadero

#### Incluida

Pinza amperimétrica, cables de prueba, maletín suave y manual del usuario.

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*®

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EE.UU..

**Fluke Europe B.V.**  
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, Países Bajos

**Para más información, llame al teléfono:**

En Estados Unidos (800) 443-5853 o  
Fax (425) 446-5116  
En Europa/Oriente Medio/África  
+31 (0) 40 2675 200 o  
Fax +31 (0) 40 2675 222  
En Canadá (800)-36-FLUKE o  
Fax (905) 890-6866  
Desde otros países +1 (425) 446-5500 o  
Fax +1 (425) 446-5116  
Acceso Web: <http://www.fluke.com>

©2010 Fluke Corporation.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Impreso en Estados Unidos 1/2011 3890131A D-ES-N

No está permitida la modificación del presente documento sin la autorización por escrito de Fluke Corporation.