


CSROT8/50/PT100/CLB/316L/B12



ELEMENT DE MESURE

: 1 Sonde Plate PT100Ω à 0°C Classe B
Montage 3 Fils
Normes IEC 751

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -50 +250°C

PROTECTEUR

: Tube obturé Inox 316L Ø 8 mm
Longueur 50 mm

RACCORD SOUDE

: Inox 316L ½''Gcy

TETE DE RACCORDEMENT

: B 12 aluminium IP 54


CONNECTION

: Bornier céramique BLS3

Conforme RoHS

CODE RS : 547-7663

CSROT8/50/PT100/CLB/316L/B12



SENSING ELEMENT

: 1 x PT100Ω at 0°C flat Class B
3-wire assembly
IEC 751 standards

WORKING TEMPERATURE

: -50 +250°C

PROTECTING TUBE

: Tube obturé Inox 316L ss Ø 8 mm tube
Closed one end
50mm long

WELDED FITTING

: 316L ss ½’’Gcy

CONNECTING HEAD

: B 12 aluminium IP 54

CONNECTION

: BLS3 terminal block

Complies with RoHS
CODE RS : 547-7663